

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
Rendelési szám	9006120000
Típus	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	9007180000 1121010000

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	690,27 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 6 mm ²
----------	--	-----------------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Ovális sajtolás, Kettős krimpelés		
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	20 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Piros	
	Krimpelőállomás száma	2	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Kék	
	Krimpelőállomás száma	3	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	12 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	10 AWG	
	A krimpelőállomás színe	sárga	
	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	
	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²	

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21
Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Nem alkalmas tömör vezetékhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.
------------------	---

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	



Tartozékok

Kerek dugós hüvelyek

**Teljesen szigetelt kerek dugós hüvelyek PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	VRSHVI/4,0-6,0	Verzió
Rendelési szám	1492010000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301960	
Qty.	100 Stück	
Típus	LID 1,5F4 RF	Verzió
Rendelési szám	6200700000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410545	
Qty.	100 Stück	
Típus	VRSHV/0,5-1,0	Verzió
Rendelési szám	1491980000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301939	
Qty.	100 Stück	
Típus	VRSHVI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1491990000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301878	
Qty.	100 Stück	
Típus	LID 2,5F5 RF	Verzió
Rendelési szám	6200710000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410552	
Qty.	100 Stück	
Típus	LID 6,0F5 RF	Verzió
Rendelési szám	6200720000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410569	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Villás kábelsaruk



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	KQIG-M6/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1491260000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 2,5M3 V	Verzió
Rendelési szám	1200350000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410170	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 6M6 V	Verzió
Rendelési szám	1200430000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410279	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 1,5M4 V	Verzió
Rendelési szám	1200310000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410132	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 2,5M3,5 V	Verzió
Rendelési szám	1200360000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410187	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M4/S/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492620000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M8/-6	Verzió
Rendelési szám	1491310000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M6/-6	Verzió
Rendelési szám	1491290000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M4/-6	Verzió
Rendelési szám	1491270000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492580000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQIG-M3/-1	Verzió
Rendelési szám	1492520000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M5/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492640000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M4/-1	Verzió
Rendelési szám	1492550000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 6M10 V	Verzió
Rendelési szám	6200450000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410293	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQIG-M4/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492630000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 1,5M3,5 V	Verzió
Rendelési szám	6200300000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410125	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 2,5M4 V	Verzió
Rendelési szám	6200370000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410194	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 6M8 V	Verzió
Rendelési szám	6200440000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410286	
Qty.	50 Stück	
Típus	LIS 1,5M3 V	Verzió
Rendelési szám	6200290000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410118	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M5/-6	Verzió
Rendelési szám	1491280000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M3,5/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492610000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M3/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492600000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M6/-1	Verzió
Rendelési szám	1492590000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 18:23:29 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LIS 6M5 V	Verzió
Rendelési szám	6200420000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410262	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M10/-6	Verzió
Rendelési szám	1491320000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M3,5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492530000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 2,5M5 V	Verzió
Rendelési szám	6200380000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410224	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQIG-M4/S/-1	Verzió
Rendelési szám	1492540000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 1,5M6 V	Verzió
Rendelési szám	6200330000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410156	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 6M4 V	Verzió
Rendelési szám	6200410000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410255	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 2,5M6 V	Verzió
Rendelési szám	6200390000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410231	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIS 1,5M5 V	Verzió
Rendelési szám	6200320000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410149	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Egyesítő csatlakozó



Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

Általános rendelési adatok

Típus	VSTI/0,1-0,5	Verzió
Rendelési szám	1491540000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301649	
Qty.	100 Stück	
Típus	VSTI/0,5-1,0	Verzió
Rendelési szám	1491550000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301731	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIB 1,5B25 VF	Verzió
Rendelési szám	6200490000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIB 2,5B25 VF	Verzió
Rendelési szám	6200500000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410347	
Qty.	100 Stück	
Típus	VSTI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1491560000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301656	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIB 6B26 VF	Verzió
Rendelési szám	6200510000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qty.	100 Stück	
Típus	VSTI/4,0-6,0	Verzió
Rendelési szám	1491570000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301809	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Csapos kábelsaruk



Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIP 6R14 V	Verzió
Rendelési szám	6200480000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	40322484 10323	
Qty.	100 Stück	
Típus	KSI/0,1-0,5	Verzió
Rendelési szám	1491370000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301625	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIP 2,5R12 V	Verzió
Rendelési szám	6200470000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	40322484 10316	
Qty.	100 Stück	
Típus	KSI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1491410000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301632	
Qty.	100 Stück	
Típus	KSI/0,5-1,0	Verzió
Rendelési szám	1491380000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301441	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIP 1,5R12 V	Verzió
Rendelési szám	6200460000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	40322484 10309	
Qty.	100 Stück	
Típus	KSI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1491390000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301458	
Qty.	100 Stück	
Típus	KSI/4,0-6,0	Verzió
Rendelési szám	1491420000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300994	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek



Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	VFSKHI/0,5-1,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491680000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301618	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/285	Verzió
Rendelési szám	1491640000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301557	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/488	Verzió
Rendelési szám	1491670000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301502	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/285	Verzió
Rendelési szám	1491730000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301700	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200560000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/638	Verzió
Rendelési szám	1491720000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301564	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Verzió
Rendelési szám	1491760000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301588	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/488	Verzió
Rendelési szám	1491710000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301663	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200540000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F288 R	Verzió
Rendelési szám	6200520000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VFSKHI/0,5-1,0/485	Verzió
Rendelési szám	1491660000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301410	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/288	Verzió
Rendelési szám	1491740000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/485	Verzió
Rendelési szám	1491690000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301717	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,1-0,5/285	Verzió
Rendelési szám	1491620000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301526	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,1-0,5/288	Verzió
Rendelési szám	1491630000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 6F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200570000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/4,0-6,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491750000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301816	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F488 R	Verzió
Rendelési szám	6200550000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410392	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F488 R	Verzió
Rendelési szám	6200530000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410378	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/288	Verzió
Rendelési szám	1491650000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Krimpelhető kábelcsatlakozók



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	KQI-M3,5/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492270000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3,5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492180000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/S/-1	Verzió
Rendelési szám	1492190000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M8/-1	Verzió
Rendelési szám	1492240000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302066	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3/-1	Verzió
Rendelési szám	1492170000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/-6	Verzió
Rendelési szám	1492370000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M5/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492310000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302271	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M12/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492350000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M12/-6	Verzió
Rendelési szám	1492420000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/-1	Verzió
Rendelési szám	1492200000	kábelcsatlakozó, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQI-M5/-6	Verzió
Rendelési szám	1492380000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302219	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M5/S/-1	Verzió
Rendelési szám	1492210000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302004	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M8/-6	Verzió
Rendelési szám	1492400000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M10/-1	Verzió
Rendelési szám	1492130000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M5/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492120000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492290000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M10/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492340000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492110000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M5/S/2,5	Verzió
Rendelési szám	1492300000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302332	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492220000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M6/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492320000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302417	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M6/-6	Verzió
Rendelési szám	1492390000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492100000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 18:23:29 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQI-M10/-6	Verzió
Rendelési szám	1492410000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M2/-1	Verzió
Rendelési szám	1492140000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/S/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492280000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M6/-1	Verzió
Rendelési szám	1492230000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302400	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M8/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492330000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M2/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492090000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M2,5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492150000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492250000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Qty.	100 Stück	

Kerek dugó



Szigetelt kerek csatlakozó PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	VRSTI/4,0-6,0	Verzió
Rendelési szám	1492060000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301885	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LID 6M5 R	Verzió
Rendelési szám	6200690000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410538	
Qty.	100 Stück	
Típus	VRSTI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492050000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301861	
Qty.	100 Stück	
Típus	VRSTI/0,5-1,0	Verzió
Rendelési szám	1492040000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301779	
Qty.	100 Stück	
Típus	LID 1,5M4 R	Verzió
Rendelési szám	6200670000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410514	
Qty.	100 Stück	
Típus	LID 2,5M5 R	Verzió
Rendelési szám	6200680000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410521	
Qty.	100 Stück	

Párhuzamos csatlakozók



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	VPLI/4,0-6,0	Verzió
Rendelési szám	1491480000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301359	
Qty.	100 Stück	
Típus	VPLI/0,1-0,5	Verzió
Rendelési szám	1491450000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301595	
Qty.	100 Stück	
Típus	VPLI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1491470000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301571	
Qty.	100 Stück	
Típus	VPLI/0,5-1,0	Verzió
Rendelési szám	1491460000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301366	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Kerek dugós hüvelyek, teljesen szigetelt



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	VRSHVI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492030000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301854	
Qty.	100 Stück	
Típus	VRSHVI/0,5-1,0	Verzió
Rendelési szám	1492020000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301984	
Qty.	100 Stück	

Kábelsarus csatlakozó



Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 2,5M638 R	Verzió
Rendelési szám	6200590000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410439	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/1,5-2,5/638	Verzió
Rendelési szám	1491830000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301830	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/0,5-1,0/488	Verzió
Rendelési szám	1491810000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301380	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 6M638 R	Verzió
Rendelési szám	6200600000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410446	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	FSKI/0,5-1,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491820000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301670	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/0,5-1,0/288	Verzió
Rendelési szám	1491790000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301540	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/1,5-2,5/488	Verzió
Rendelési szám	1491850000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301687	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/4,0-6,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491840000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301823	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5M638 R	Verzió
Rendelési szám	6200580000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410422	
Qty.	100 Stück	

Dugaszolható elosztó



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	VSTVI/1,5-2,5	Verzió
Rendelési szám	1491780000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301373	
Qty.	100 Stück	
Típus	VSTVI/0,5-1,0	Verzió
Rendelési szám	1491770000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301465	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kampós kábelsaruk



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

Általános rendelési adatok

Típus	HB 1,5 - 4,6 RT	Verzió
Rendelési szám	1233340000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118210972	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 6,0 - 3,0 GE	Verzió
Rendelési szám	1312470000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118114980	
Qty.	100 Stück	
Típus	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Verzió
Rendelési szám	6036290000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm
GTIN (EAN)	4032248175925	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 6,0 - 4,6 GE	Verzió
Rendelési szám	1216230000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118000337	
Qty.	100 Stück	
Típus	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Verzió
Rendelési szám	6036300000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16,75 mm
GTIN (EAN)	4032248175932	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 1,5 - 3,0 RT	Verzió
Rendelési szám	1312440000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118115055	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 2,5 - 3,0 BL	Verzió
Rendelési szám	1312450000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118115130	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 2,5 - 4,6 BL	Verzió
Rendelési szám	1233330000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118016901	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Gyűrűs kábelsaruk

Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel



Általános rendelési adatok

Típus	LIR 1,5M3 V	Verzió
Rendelési szám	6200070000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409839	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 2,5M10 V	Verzió
Rendelési szám	6200210000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410033	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 2,5M5 V	Verzió
Rendelési szám	6200180000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 1,5M3,5 V	Verzió
Rendelési szám	6200080000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409846	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 1,5M6 V	Verzió
Rendelési szám	6200110000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409730	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 2,5M3 V	Verzió
Rendelési szám	6200150000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409778	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 6M4 V	Verzió
Rendelési szám	6200230000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 1,5M8 V	Verzió
Rendelési szám	6200120000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409747	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 6M10 V	Verzió
Rendelési szám	6200270000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 6M8 V	Verzió
Rendelési szám	6200260000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LIR 1,5M4 V	Verzió
Rendelési szám	6200090000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 2,5M4 V	Verzió
Rendelési szám	6200170000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409792	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 2,5M8 V	Verzió
Rendelési szám	6200200000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410026	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 6M5 V	Verzió
Rendelési szám	6200240000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 6M6 V	Verzió
Rendelési szám	6200250000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 2,5M6 V	Verzió
Rendelési szám	6200190000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 2,5M3,5 V	Verzió
Rendelési szám	6200160000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409785	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 1,5M5 V	Verzió
Rendelési szám	6200100000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIR 1,5M10 V	Verzió
Rendelési szám	6792000000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4064675073192	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek elágazással



Szigetelt csúszósaru-hüvely elágazással, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 2,5T638 R	Verzió
Rendelési szám	6200620000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	40322484 10460	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 6T638 R	Verzió
Rendelési szám	6200630000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	40322484 10477	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5T638 R	Verzió
Rendelési szám	6200610000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	40322484 10453	
Qty.	100 Stück	

Kábelsaru-hüvelyek, teljesen szigetelt



Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	VFSKHV/0,5-1,0/285	Verzió
Rendelési szám	1491860000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301915	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/488	Verzió
Rendelési szám	1491890000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301786	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F638 RF	Verzió
Rendelési szám	6200640000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	40322484 10484	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LIF 6F638 RF	Verzió
Rendelési szám	6200660000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410507	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/485	Verzió
Rendelési szám	1491920000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301694	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/4,0-6,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491950000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301946	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/485	Verzió
Rendelési szám	1491880000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301748	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/288	Verzió
Rendelési szám	1491870000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F638 RF	Verzió
Rendelési szám	6200650000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410491	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/488	Verzió
Rendelési szám	1491930000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301762	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/638	Verzió
Rendelési szám	1491940000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301922	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491910000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301847	
Qty.	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6007180000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4008190262136	
Qty.	1 Stück	

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE CTO	Verzió
Rendelési szám	1121010000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qty.	1 Stück	