

CTN 25 D5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 10mm ² , 25mm ² , Шестигранный обжим
Номер для заказа	9006230000
Тип	CTN 25 D5
GTIN (EAN)	4008190198459
Кол.	1 Шт.
Запасные части	1121010000

Дата создания 2 июня 2024 г. 19:16:06 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	645,78 g		

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 мм ² (трубчатый кабельный наконечник)
	механическая, без сменных вставок	

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 4
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки


Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения




CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа


Тип	ERTE GRIFFE CTO	Исполнение
Номер для заказа	1010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 Шт.	

СТН 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 Шт.	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4498620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 Шт.	

СТН 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 Шт.	

СТН 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 шт.	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4487990000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	4488010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4487970000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4488000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4487980000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 Шт.	

СТН 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4498630000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 Шт.	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	498640000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 Шт.	