

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 25mm², 50mm², Krimpování - odsazení
Objednací číslo	9006450000
Typ	PZ 50
GTIN (EAN)	4008190095796
Množství	1 ks
Náhradní díly	9006280000 9202810000

Datum vytvoření 8. května 2024 1:44:44 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	595,3 g		

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	50 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	25 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 0	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 4
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení	Průřez koncovek, max.	50 mm ²
Průřez koncovek, min.	25 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Příklad použití



Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 25 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H25,0/36 BR	Verze	Balení
Objednací číslo	6317100000	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190049751		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/36D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6019300000	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190054984		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/30T SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6021190000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190115166		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/30 BR	Verze	Balení
Objednací číslo	6317000000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190158231		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/36T SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6021200000	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190055400		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/30D 16 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6019280000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190038380		
Množství	50 ks		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 50 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H50,0/36D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019340000	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190067632		
Množství	50 ks		
Typ	H50,0/41D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019350000	vodič a dutinka, standard, 31 mm, 25 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190049263		
Množství	50 ks		
Typ	H50,0/36 OLIV	Verze	Balení
Objednací číslo	6444200000	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Olivově zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190110284		
Množství	50 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 10,0 mm² - 185,0 mm²

- Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm² (AWG 7–350 MCM)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
- dodávány volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	H50,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	6004210000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190123383		
Množství	100 ks		
Typ	H50,0/22S	Verze	Balení
Objednací číslo	6025880000	vodič a dutinka, standard, 22 mm, 22 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190180430		
Množství	100 ks		
Typ	H25,0/25	Verze	Balení
Objednací číslo	6004170000	vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190021863		
Množství	250 ks		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H35,0/32	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004200000	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190077303		
Množství	100 ks		
Typ	H35,0/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6368900000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190145675		
Množství	100 ks		
Typ	H35,0/30S	Verze	Balení
Objednáací číslo	6451000000	vodič a dutinka, standard, 30 mm, 30 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190071516		
Množství	100 ks		
Typ	H35,0/25	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004190000	vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190096083		
Množství	100 ks		
Typ	H25,0/32	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004180000	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190113162		
Množství	100 ks		
Typ	H25,0/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6375300000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190145378		
Množství	100 ks		
Typ	H50,0/32	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004220000	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190059606		
Množství	100 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 35 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H35,0/30D 16 R	Verze	Balení
Objednáací číslo	6019310000	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190102234		
Množství	50 ks		
Typ	H35,0/32D R	Verze	Balení
Objednáací číslo	6019320000	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190111847		
Množství	50 ks		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H35,0/39D R	Verze	Balení
Objednáací číslo	6019330000	vodič a dutinka, standard, 28 mm, 25 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190048365		
Množství	50 ks		
Typ	H35,0/39 BE	Verze	Balení
Objednáací číslo	6317300000	vodič a dutinka, standard, 28 mm, 25 mm, Béžová	volné
GTIN (EAN)	4008190151294		
Množství	50 ks		
Typ	H35,0/30 BE	Verze	Balení
Objednáací číslo	6317200000	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, Béžová	volné
GTIN (EAN)	4008190023904		
Množství	50 ks		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ 50
Objednací číslo	6006280000
GTIN (EAN)	4008190114619
Množství	1 ks

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	6202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	