

PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 25mm², 50mm², Sertissage à empreintes
Référence	9006450000
Type	PZ 50
GTIN (EAN)	4008190095796
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	9006280000 9202810000

PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	595,3 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	50 mm ²	Plage de sertissage, min.	25 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 0	Section du conducteur min. AWG	AWG 4
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	50 mm ²	Section de l'embout, min.	25 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Exemple d'utilisation



PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Conductor nom. cross-section 50mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H50,0/36D BL	Version	Emballage
Référence	9019340000	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190067632		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H50,0/41D BL	Version	Emballage
Référence	9019350000	Embout, Norme, 31 mm, 25 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190049263		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H50,0/36 OLIV	Version	Emballage
Référence	0444200000	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, olive	en vrac
GTIN (EAN)	4008190110284		
Qté.	50 pièce(s)		

Section nominale du conducteur 25,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H25,0/36D GE	Version	Emballage
Référence	9019300000	Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190054984		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H25,0/30T SW	Version	Emballage
Référence	9021190000	Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190115166		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H25,0/36T SW	Version	Emballage
Référence	9021200000	Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190055400		
Qté.	50 pièce(s)		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H25,0/30 BR	Version	Emballage
Référence	031700000	Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190158231		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H25,0/30D 16 GE	Version	Emballage
Référence	901928000	Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190038380		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H25,0/36 BR	Version	Emballage
Référence	031710000	Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190049751		
Qté.	50 pièce(s)		

Section nominale du conducteur 10,0 mm² - 185,0 mm²



Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Type	H35,0/25	Version	Emballage
Référence	900419000	Embout, Norme, 25 mm, 25 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190096083		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H50,0/22S	Version	Emballage
Référence	902588000	Embout, Norme, 22 mm, 22 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190180430		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H50,0/18	Version	Emballage
Référence	900421000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190123383		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H35,0/30S	Version	Emballage
Référence	945100000	Embout, Norme, 30 mm, 30 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190071516		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H50,0/32	Version	Emballage
Référence	900422000	Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190059606		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H25,0/32	Version	Emballage
Référence	900418000	Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190113162		
Qté.	100 pièce(s)		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H25,0/25	Version	Emballage
Référence	9004170000	Embout, Norme, 25 mm, 25 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190021863		
Qté.	250 pièce(s)		
Type	H35,0/18	Version	Emballage
Référence	0368900000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190145675		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H35,0/32	Version	Emballage
Référence	9004200000	Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190077303		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H25,0/18	Version	Emballage
Référence	0375300000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190145378		
Qté.	100 pièce(s)		

Section nominale du conducteur 35,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H35,0/30D 16 R	Version	Emballage
Référence	9019310000	Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190102234		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H35,0/39D R	Version	Emballage
Référence	9019330000	Embout, Norme, 28 mm, 25 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190048365		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H35,0/30 BE	Version	Emballage
Référence	0317200000	Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, beige	en vrac
GTIN (EAN)	4008190023904		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H35,0/39 BE	Version	Emballage
Référence	0317300000	Embout, Norme, 28 mm, 25 mm, beige	en vrac
GTIN (EAN)	4008190151294		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H35,0/32D R	Version	Emballage
Référence	9019320000	Embout, Norme, 19 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190111847		
Qté.	50 pièce(s)		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pièces de rechange

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ 50
Référence	9006280000
GTIN (EAN)	4008190114619
Qté.	1 pièce(s)

Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
Référence	9202810000	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qté.	1 pièce(s)	