

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 25mm ² , 50mm ² , Fogas sajtolás |
| Rendelési szám | 9006450000 |
| Típus | PZ 50 |
| GTIN (EAN) | 4008190095796 |
| Qty. | 1 Stück |
| Pótalkatrészek | 9006280000 9202810000 |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 250 mm | Szélesség (coll) | 9,842 inch |
| Nettó tömeg | 595,3 g | | |

Műszaki adatok

| | | | |
|----------|--|-----------------|--------------|
| Változat | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül | Árucikk leírása | Présszerszám |
|----------|--|-----------------|--------------|

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Krimpelési típus/profil | Fogas sajtolás | Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. | 50 mm ² |
| Érvéghüvelyek keresztmetszete, min. | 25 mm ² | | |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| Krimpelési tartomány, max. | 50 mm ² | Krimpelési tartomány, min. | 25 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | AWG 0 | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 4 |
| Érintkező típusa | Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9,1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Letöltések


| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Manual |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



Felhasználási példa



PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 50 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H50,0/36D BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019340000 | Érvéghüvely, Standard, 26 mm, 20 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190067632 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H50,0/41D BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019350000 | Érvéghüvely, Standard, 31 mm, 25 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190049263 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H50,0/36 OLIV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6444200000 | Érvéghüvely, Standard, 26 mm, 20 mm, Olajzöld | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190110284 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |

Névleges vezeték-keresztmetszet 10,0 mm² - 185,0 mm²

- 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H50,0/18 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004210000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190123383 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H25,0/32 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004180000 | Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190113162 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H25,0/18 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6375300000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190145378 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H35,0/32 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004200000 | Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190077303 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H25,0/25 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004170000 | Érvéghüvely, Standard, 25 mm, 25 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190021863 | | |
| Qty. | 250 Stück | | |
| Típus | H35,0/25 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004190000 | Érvéghüvely, Standard, 25 mm, 25 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190096083 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H35,0/30S | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6451000000 | Érvéghüvely, Standard, 30 mm, 30 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190071516 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H50,0/32 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004220000 | Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190059606 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H50,0/22S | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025880000 | Érvéghüvely, Standard, 22 mm, 22 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190180430 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H35,0/18 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6368900000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190145675 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

Névl. vezeték-keresztmetszet 25 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H25,0/36 BR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6317100000 | Érvéghüvely, Standard, 24 mm, 22 mm, barna | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190049751 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H25,0/36D GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019300000 | Érvéghüvely, Standard, 24 mm, 22 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190054984 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 28. 23:16:30 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|---------------------------|---|------------|
| Típus | H25,0/30 BR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 631700000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 16 mm, barna | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190158231 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H25,0/30D 16 GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601928000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 16 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190038380 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H25,0/36T SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 602120000 | Érvéghüvely, Standard, 24 mm, 22 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190055400 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H25,0/30T SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 602119000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 16 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190115166 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |

Névl. vezeték-keresztmetszet 35 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|
| Típus | H35,0/32D R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601932000 | Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 18 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190111847 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H35,0/39D R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601933000 | Érvéghüvely, Standard, 28 mm, 25 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190048365 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H35,0/39 BE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 631730000 | Érvéghüvely, Standard, 28 mm, 25 mm, bézs | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190151294 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H35,0/30 BE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 631720000 | Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 16 mm, bézs | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190023904 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | H35,0/30D 16 R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601931000 | Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 16 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190102234 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | ERTE ES PZ 50 |
| Rendelési szám | 6006280000 |
| GTIN (EAN) | 4008190114619 |
| Qty. | 1 Stück |

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus | ERTE GRIFFE PZ | Verzió |
| Rendelési szám | 6202810000 | Présszerszám, Pótalkatrész |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| Qty. | 1 Stück | |