

PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkra-
ge**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 25mm ² , 50mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	9006450000
Typ	PZ 50
GTIN (EAN)	4008190095796
Förp.	1 Stück
Reservdelar	9006280000 9202810000

Skapandedatum den 9 maj 2024 08:31:16 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	595,3 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	50 mm ²	Crimp-område, min	25 mm ²
Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 0
Ledararea min. AWG	AWG 4		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång	Ändhylsarea, max.	50 mm ²
Ändhylsarea, min.	25 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



Exempel på användning



PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 35,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H35,0/30D 16 R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019310000	Ändhylsa, Standard, 19 mm, 16 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190102234		
Förp.	50 Stück		
Typ	H35,0/39 BE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0317300000	Ändhylsa, Standard, 28 mm, 25 mm, beige	lös
GTIN (EAN)	4008190151294		
Förp.	50 Stück		
Typ	H35,0/39D R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019330000	Ändhylsa, Standard, 28 mm, 25 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190048365		
Förp.	50 Stück		
Typ	H35,0/30 BE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0317200000	Ändhylsa, Standard, 19 mm, 16 mm, beige	lös
GTIN (EAN)	4008190023904		
Förp.	50 Stück		
Typ	H35,0/32D R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019320000	Ändhylsa, Standard, 19 mm, 18 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190111847		
Förp.	50 Stück		

Ledar-märkarea 25,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H25,0/30T SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021190000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 16 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190115166		
Förp.	50 Stück		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H25,0/36 BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0317100000	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190049751		
Förp.	50 Stück		
Typ	H25,0/36T SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021200000	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190055400		
Förp.	50 Stück		
Typ	H25,0/30D 16 GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019280000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 16 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190038380		
Förp.	50 Stück		
Typ	H25,0/36D GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019300000	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190054984		
Förp.	50 Stück		
Typ	H25,0/30 BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0317000000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 16 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190158231		
Förp.	50 Stück		

Nom. ledararea 50 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H50,0/41D BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019350000	Ändhylsa, Standard, 31 mm, 25 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190049263		
Förp.	50 Stück		
Typ	H50,0/36 OLIV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0444200000	Ändhylsa, Standard, 26 mm, 20 mm, oliv	lös
GTIN (EAN)	4008190110284		
Förp.	50 Stück		
Typ	H50,0/36D BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019340000	Ändhylsa, Standard, 26 mm, 20 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190067632		
Förp.	50 Stück		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 10,0 mm² - 185,0 mm².För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Typ	H50,0/18	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004210000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190123383		
Förp.	100 Stück		
Typ	H25,0/18	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0375300000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190145378		
Förp.	100 Stück		
Typ	H35,0/25	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004190000	Ändhylsa, Standard, 25 mm, 25 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190096083		
Förp.	100 Stück		
Typ	H35,0/32	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004200000	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190077303		
Förp.	100 Stück		
Typ	H35,0/18	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0368900000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190145675		
Förp.	100 Stück		
Typ	H25,0/32	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004180000	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190113162		
Förp.	100 Stück		
Typ	H50,0/22S	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9025880000	Ändhylsa, Standard, 22 mm, 22 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190180430		
Förp.	100 Stück		
Typ	H35,0/30S	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9451000000	Ändhylsa, Standard, 30 mm, 30 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190071516		
Förp.	100 Stück		
Typ	H25,0/25	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004170000	Ändhylsa, Standard, 25 mm, 25 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190021863		
Förp.	250 Stück		

PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	H50,0/32	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004220000	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190059606		
Förp.	100 Stück		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Tillbehör / reservdelar

**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES PZ 50
Art.nr.	9006280000
GTIN (EAN)	4008190114619
Förp.	1 Stück

Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpringen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202810000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248512577	
Förp.	1 Stück	