

H1,5/17,5X SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 8 mm, черный
Номер для заказа	9006590000
Тип	H1,5/17,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008190332259
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H1,5/17,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,24 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет - черный
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	17,5 мм	Диаметр изоляции (D2)	6,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,8 мм	Длина зачистки изоляции	13 мм
Длина поверхности контакта (L2)	8 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,5/17,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

