

H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 мм, 10 мм, черный
Номер для заказа	9006630000
Тип	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332266
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 20 мая 2024 г. 17:28:19 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,26 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет - черный
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	19,5 мм	Диаметр изоляции (D2)	6,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,8 мм	Длина зачистки изоляции	15 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

