

H2,5/17,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 8 mm, Modrá
Objednávací číslo	9006670000
Typ	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332273
Množství	100 ks
Balení	Velkoobjemové balení

H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,25 g

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, modrá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	14 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	17,5 mm
Průměr objímky (D2)	7,6 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Průřez vodiče	2,5 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres

