

H2,5/17,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 8 mm, kék |
| Rendelési szám | 9006670000 |
| Típus | H2,5/17,5X BL SV |
| GTIN (EAN) | 4008190332273 |
| Qty. | 100 Stück |
| Csomagolás | Multipack bag |

H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,25 g

Műszaki adatok

| Változat | Árucikk leírása | Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, kék |
|----------|-----------------|--|
| Standard | | |

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|---------------------|
| Csupaszolási hossz | 14 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,15 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 7,6 mm | L1, mm | 17,5 mm |
| Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,3 mm | Sínkód | Weidmueller |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm ² |
| Érintkező felület hossza (L2) | 8 mm | Érintkező felület átmérője (D1) | 2,3 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

H2,5/17,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**