

H4,0/19,5X GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
 - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm² méretű vezetékhez (AWG 16 -6)
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 10 mm, szürke
Rendelési szám	9006750000
Típus	H4,0/19,5X GR SV
GTIN (EAN)	4008190332297
Qty.	100 Stück
Csomagolás	Multipack bag

H4,0/19,5X GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,37 g

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, szürke
Standard		

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	14 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	7,8 mm	L1, mm	19,5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm	Sínkód	Weidmueller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	10 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	2,9 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H4,0/19,5X GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**