

## H6,0/23X GE SV


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
  - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">9006790000</a>
Típus	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008190332303
Qty.	100 Stück
Csomagolás	Multipack bag

## H6,0/23X GE SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,48 g
-------------	--------

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékhez, sárga
Standard		

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	17 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	8,1 mm	L1, mm	23 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm	Sínkód	Weidmueller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	12 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	3,6 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**H6,0/23X GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**