

SP 303

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Voltage testers
Rendelési szám	9006890000
Típus	SP 303
GTIN (EAN)	4032248108459
Qty.	1 Stück

SP 303

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	135 mm	Szélesség (coll)	5,315 inch
Átmérő	12 mm	Nettó tömeg	35 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Feszültségvizsgáló
-----------------	--------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	220-250 V	DC-feszültség mérési tartomány	230 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Fázissorrend kijelző	Nem
Kijelző	Vizuális	Kés hossza	63 mm
Kés szélessége (B)	3 mm	Terhelés, kapcsolható	Nem
Üzemi hőmérséklet, max.	30 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--