

MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	9006970000
Típus	MEHA KP WS M-D-SPX
GTIN (EAN)	4032248363711
Qty.	1 Stück

MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	3,68 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet Mini-Duro-Stripaxhoz 1 mm ² -ig, PVC-hez/szilikonhoz
-----------------	---

Csúszoló szerszámok

Csúszolási hossz, max.	7 mm	Csúszolási hossz, min.	3 mm
Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	1,3 mm
Min. vezetékátmérő	0,3 mm	Szín	fehér

Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	