

## LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Általános rendelési adatok

Verzió	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
Rendelési szám	<a href="#">9007460000</a>
Típus	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Qty.	1 Stück

## LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	604,79 g
-------------	----------

## Műszaki adatok

Töltési idő	Árucikk leírása	Elektromos nyomaték-csavarhúzó 1/4"-os behajtóval
30 min		

## Elektromos csavarhúzó

Akkumulátorfeszültség	3,6 V	Max. összekötő nyomaték	3 Nm
Névleges feszültség	3,6 V	Szerszámbetéttartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Töltési idő	30 min	Töltő bemenet	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Töltő kimenet	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Töltőkészülék tömege	600 g
Tömeg	600 g	Üresjárat sebesség	200 u. 600 min <sup>-1</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9,1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

Kiadványok
------------