

LG DMS PRO/ DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
Nr zam.	9007460000
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Ilość	1 Szt.

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	604,79 g
------------	----------

Dane techniczne

Czas ładowania	Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd
30 min		

Wkrętak elektryczny

Ciężar	600 g	Ciężar - ładowarka	600 g
Czas ładowania	30 min	Maks. moment obrotowy złącza	3 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego		Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3
	200 u. 600 min ⁻¹		
napięcie akumulatora	3,6 V	napięcie znamionowe	3,6 V
Ładowarka - wyjście	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ładowarka - wejście	AC 220-240V~50-60Hz 30W

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	