

**LG DMS PRO/ DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В перем. тока
Номер для заказа	<a href="#">9007460000</a>
Тип	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Кол.	1 Шт.

## LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	604,79 g
-------------	----------

## Технические данные

Время зарядки	Описание артикула	Аккумуляторная динамометрическая отвертка с входным соединительным размером 1/4"
30 min		

## Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3	Время зарядки	30 min
Зарядное устройство - вход	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Зарядное устройство - выход	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Макс. крутящий момент при соединении	3 Nm	Масса	600 g
Масса - зарядное устройство	600 g	Напряжение аккумуляторной батареи	3,6 V
Номинальное напряжение	3,6 V	Скорость холостого хода	200 и 600 min <sup>-1</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	