

LG DMS PRO/ DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
Art.nr.	9007460000
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Förp.	1 Stück

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	604,79 g
-----------	----------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteridrivnen moment-skruvdragare med 1/4" fäste	Laddningstid	30 min
--------------------	---	--------------	--------

EI-skruvdragare

Akkumulator spänning	3,6 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
Laddningsaggr. - ingång	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Laddningsaggr. - utgång	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Laddningstid	30 min	Max. kopplingsmoment	3 Nm
Märkspänning	3,6 V	Tomgångsvarvtal	200 u. 600 min ⁻¹
vikt	600 g	vikt - laddare	600 g

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	