

**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

**Informations générales de commande**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Version    | DMS 3, Visseuse électrique dynamométrique |
| Référence  | <a href="#">9007470000</a>                |
| Type       | DMS 3 SET 1                               |
| GTIN (EAN) | 4008190299224                             |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                |

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 205 mm  | Profondeur (pouces) | 8,071 inch  |
| Largeur    | 325 mm  | Largeur (pouces)    | 12,795 inch |
| Poids net  | 1 770 g |                     |             |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001395    | ETIM 7.0    | EC001395    |
| ETIM 8.0    | EC001395    | ETIM 9.0    | EC001395    |
| ECLASS 9.0  | 21-05-21-90 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-17 |
| ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 | ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 | ECLASS 13.0 | 21-05-08-90 |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Visseuse dynamométrique sur batterie rechargeable avec accumulateur, chargeur, embouts, valise plastique |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Outils à couper

|                         |      |                         |        |
|-------------------------|------|-------------------------|--------|
| Réglage du couple, max. | 3 Nm | Réglage du couple, min. | 0,3 Nm |
|-------------------------|------|-------------------------|--------|

## Tournevis électrique

|                         |                              |                         |                          |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Batterie - pile         | Cellules Ni-Mh               | Logement embout         | 1/4" DIN 3126 forme E6,3 |
| Poids                   | 2 004 g                      | Poids de la batterie    | 122 g                    |
| Ralenti                 | 200 u. 400 min <sup>-1</sup> | Réglage du couple, max. | 3 Nm                     |
| Réglage du couple, min. | 0,3 Nm                       | Tension d'accumulation  | 2,4 V                    |
| Tension nominale        | 2,4 V                        |                         |                          |

## Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

## Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|

### DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embout plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

## Informations générales de commande

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type       | BIT E6,3 0,5X3,0X70        | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024000000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852634              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |
| Type       | BIT E6,3 0,6X3,5X70        | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024020000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852627              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |
| Type       | BIT E6,3 0,4X2,5X70        | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9202750000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4032248504725              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |
| Type       | BIT E6,3 0,8X4,0X70        | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024030000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852658              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |
| Type       | BIT E6,3 1,0X5,5X70        | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024040000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190852665              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |
| Type       | BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39      | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9025590000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190151935              |                                  |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                  |
| Type       | BIT E6,3 1,2X6,5X70        | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9202740000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4032248504718              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Assortiment d'embouts E6,3



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

## Informations générales de commande

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type       | BIT-BOX WI DMS 3           | Version                        |
| Référence  | <a href="#">9024970000</a> | Accessoires, Outils de montage |
| GTIN (EAN) | 4032248068067              |                                |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                                |

## Embouts E6,3 - cruciformes Pozidriv / Supadriv

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embouts cruciformes type Pozidrive PZ/DIN 5262, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

## Informations générales de commande

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type       | BIT E6,3 PZ2X70            | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024110000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190870706              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type       | BIT E6,3 PZ1X70            | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024100000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190870713              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |

**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****DMS 3**

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

**Informations générales de commande**

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Type       | AKKU DMS 3                 | Version         |
| Référence  | <a href="#">9007450000</a> | DMS 3, Batterie |
| GTIN (EAN) | 4008190450106              |                 |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                 |

**Embout E6,3 - cruciformes Philips / Recess**

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embout cruciformes type Phillips-Recess PH/DIN 5260, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type       | BIT E6,3 PH2X70            | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024090000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190870720              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type       | BIT E6,3 PH1X70            | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9024080000</a> | Accessoires, Insert de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4008190870744              |                                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |                                  |

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## DMS PRO



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Type       | LG DMS PRO/ DMS 3          | Version                                           |
| Référence  | <a href="#">9007460000</a> | DMS 3, 90 % à 3x 500 V AC / > 91 % à 3 x 400 V AC |
| GTIN (EAN) | 4008190404970              |                                                   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                                                   |