

DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Verzió	DMS 3, Elektromos és akku meghajtásos nyomaték csavarhúzó
Rendelési szám	9007470000
Típus	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
Qty.	1 Stück

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	205 mm	Mélység (coll)	8,071 inch
Szélesség	325 mm	Szélesség (coll)	12,795 inch
Nettó tömeg	1 770 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Akkus nyomaték- csavarhúzó, akkuval, töltővel, betétekkel és műanyagkofferrel
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	3 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

Elektromos csavarhúzó

Akkumulátorfeszültség	2,4 V	Nyomaték beállítás, max.	3 Nm
Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm	Névleges feszültség	2,4 V
Szerszámbetét tartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma	Tömeg	2 004 g
Újratölthető akkumulátor tömege	122 g	Újratölthető akkumulátorok	Ni-Mh cellák
Üresjárat sebesség	200 és 400 min ⁻¹		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9,1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

Felhasználási példa



DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

E6.3 szerszámbetétek -Pozidriv / Supadriv



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PZ2X70	Verzió
Rendelési szám	6024110000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 PZ1X70	Verzió
Rendelési szám	6024100000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qty.	5 Stück	

DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzók ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	LG DMS PRO/ DMS 3	Verzió
Rendelési szám	6007460000	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qty.	1 Stück	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Verzió
Rendelési szám	6024030000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Verzió
Rendelési szám	6024020000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Verzió
Rendelési szám	6024040000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Verzió
Rendelési szám	6025590000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qty.	10 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Verzió
Rendelési szám	6020750000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Verzió
Rendelési szám	6020740000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Verzió
Rendelési szám	6024000000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qty.	5 Stück	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámbetét-választék, E6.3



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX WI DMS 3	Verzió
Rendelési szám	6024970000	Tartozékok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qty.	1 Stück	

E6.3 szerszámbetétek - Phillips / hornyos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
A csillagfejű betétek Phillips-hornyos típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PH1X70	Verzió
Rendelési szám	6024080000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qty.	5 Stück	

Típus	BIT E6,3 PH2X70	Verzió
Rendelési szám	6024090000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qty.	5 Stück	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DMS 3



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU DMS 3	Verzió
Rendelési szám	6007450000	DMS 3, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190450106	
Qty.	1 Stück	