

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Verze	DMS 3, Momentový šroubovák napájený ze sítě
Objednací číslo	9007480000
Typ	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Množství	1 ks

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	205 mm	Hloubka (v palcích)	8,071 inch
Šířka	325 mm	Šířka (v palcích)	12,795 inch
Čistá hmotnost	1 927 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava bezvodičového momentového šroubováku, jako souprava 1, ale s dobíjecí baterií navíc
---------------	--

Elektrický šroubovák

Dobíjecí baterie	Ni-Mh články	Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3
Hmotnost dobíjecí baterie	122 g	Jmenovité napětí	2,4 V
Napětí baterie	2,4 V	Nastavení krouticího momentu max.	3 Nm
Nastavení krouticího momentu min.	0,3 Nm	Volnoběh	200 u. 400 min ⁻¹
Váha	2 004 g		

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	3 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0,3 Nm
-----------------------------------	------	-----------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DMS 3



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AKKU DMS 3	Verze
Objednací číslo	6007450000	DMS 3, Baterie
GTIN (EAN)	4008190450106	
Množství	1 ks	

Nástavce E6.3 - Pozidriv / Supadriv

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů
Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Verze
Objednací číslo	6024110000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870706	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Verze
Objednací číslo	6024100000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870713	
Množství	5 ks	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástavce E6.3 - Phillips-Recess

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"
hlavice, E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Verze
Objednací číslo	6024080000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870744	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Verze
Objednací číslo	6024090000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870720	
Množství	5 ks	

Sada nástavců E6.3

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů



Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Verze
Objednací číslo	6024970000	Příslušenství, Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4032248068067	
Množství	1 ks	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Verze
Objednací číslo	6007460000	DMS 3, 90 % při 3x 500 V AC / > 91 % při 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Množství	1 ks	

Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Verze
Objednací číslo	6020740000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248504718	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Verze
Objednací číslo	6024040000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852665	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Verze
Objednací číslo	6020750000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248504725	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Verze
Objednací číslo	6024020000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852627	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Verze
Objednací číslo	6025590000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190151935	
Množství	10 ks	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Verze
Objednací číslo	6024000000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852634	
Množství	5 ks	

Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Verze
Objednací číslo	6024030000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852658	
Množství	5 ks	