

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Исполнение	DMS 3, Электрический динамометрический ключ
Номер для заказа	9007480000
Тип	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Кол.	1 Шт.

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	205 мм	Глубина (дюймов)	8,071 inch
Ширина	325 мм	Ширина (в дюймах)	12,795 inch
Масса нетто	1 927 g		

Технические данные

Описание артикула	Аккумуляторный динамометрический ключ, комплект 1, дополнительно еще 1 аккумулятор
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 0,3 Nm
--	---

Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3	Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы
Масса	2 004 g	Масса аккумулятора	122 g
Напряжение аккумуляторной батареи	2,4 V	Номинальное напряжение	2,4 V
Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm		Регулировка момента вращения, мин.	0,3 Nm
Скорость холостого хода	200 и 400 мин ⁻¹		

Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Исполнение
Номер для заказа	60344000000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Исполнение
Номер для заказа	60344020000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Исполнение
Номер для заказа	6034402750000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Исполнение
Номер для заказа	60344030000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Исполнение
Номер для заказа	60344040000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Исполнение
Номер для заказа	6034405590000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 Шт.	
Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Исполнение
Номер для заказа	6034402740000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 Шт.	

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Набор лезвий E6,3**

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	40324970000	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 Шт.	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Исполнение
Номер для заказа	40324110000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870706	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Исполнение
Номер для заказа	40324100000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 Шт.	

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**DMS 3**

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	AKKU DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	60347450000	DMS 3, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 Шт.	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH2X70	Исполнение
Номер для заказа	60344090000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870720	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PH1X70	Исполнение
Номер для заказа	60344080000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 Шт.	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	4007460000	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В
GTIN (EAN)	4008190404970	перем. тока
Кол.	1 шт.	