

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	DMS 3, Elektriskt momentskruvdragare
Art.nr.	9007480000
Typ	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Förp.	1 Stück

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	205 mm	Byggdjup (tum)	8,071 inch
Bredd	325 mm	Byggbredd (tum)	12,795 inch
Nettovikt	1 927 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteridrivnen moment-skruvdragare som set 1, därutöver 1 ytterligare batteri
--------------------	---

EI-skruvdragare

Akkumulator spänning	2,4 V	Batteriets vikt	122 g
Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3	Märkspänning	2,4 V
Tomgångsvarvtal	200 u. 400 min ⁻¹	Uppladdningsbara batterier	Ni-Mh-celler
inchtagningsmoment, max. vikt	3 Nm 2 004 g	inchtagningsmoment, min.	0,3 Nm

Skruvverktyg

inchtagningsmoment, max.	3 Nm	inchtagningsmoment, min.	0,3 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E6,3 - Kryss Phillips / Recess

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024080000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870744	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024090000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870720	
Förp.	5 Stück	

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	902750000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504725	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024030000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852658	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	902740000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504718	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Artikelbeteckning
Art.nr.	9025590000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190151935	
Förp.	10 Stück	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024040000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852665	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024020000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852627	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024000000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852634	
Förp.	5 Stück	

Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024110000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870706	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024100000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870713	
Förp.	5 Stück	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Artikelbeteckning
Art.nr.	9007460000	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Förp.	1 Stück	

DMS 3



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU DMS 3	Artikelbeteckning
Art.nr.	9007450000	DMS 3, Batteri
GTIN (EAN)	4008190450106	
Förp.	1 Stück	

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Bits-Sortiment E6,3**

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Artikelbeteckning
Art.nr.	9024970000	Tillbehör, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248068067	
Förp.	1 Stück	