

**SKS 2,0-8,0 MR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Vinkelskruvmejsel och stiftnyckel
Art.nr.	<a href="#">9008870000</a>
Typ	SKS 2,0-8,0 MR
GTIN (EAN)	4032248266623
Förp.	1 Stück

## SKS 2,0-8,0 MR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4,724 inch
Nettovikt	203 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Sexkant-Stiftnyckel-Sats med kulhuvud	Utförande	Kulhuvud med Magicing
--------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------------

## Skruvverktyg

Antal	7	Form	Insexnyckel, med kulhuvud
storlek	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002210	ETIM 7.0	EC002210
ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-04-50-15
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	