

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Gyors és pontos csupaszolás
- A vágási mélység állítása nem szükséges
- Nem károsodik a belső vezeték

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9009950000
Típus	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Qty.	1 Stück

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0,984 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	124 mm	Szélesség (coll)	4,882 inch
Nettó tömeg	48,6 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám gumírozott ASI-kábelhez
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási tartomány, min.	1,5 mm ²	Kábeltípus	ASI-EPDM
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--