

AM ASI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- snabb och exakt avmantling
- ingen inställning av skärdjupet krävs
- inga skador på innerledarna

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9009950000
Typ	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Förp.	1 Stück

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Bredd	124 mm	Byggbredd (tum)	4,882 inch
Nettovikt	48,6 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlings- och avisoleringsverktyg för gummerade ASI-kablar
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Avisoleringsområde, min.	1,5 mm ²	Kabeltyp	ASI-EPDM
Ledardiameter, max.	1,5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--