

HTX-HDC/POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Rendelési szám	9010950000
Típus	HTX-HDC/POF
GTIN (EAN)	4032248331543
Qty.	1 Stück

HTX-HDC/POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	404,08 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám száloptikás érintkezőkhöz
----------	--	-----------------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
-------------------------	-------------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	1 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	1 mm ²
Érintkező típusa	Optikai vezeték-csatlakozó		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	