

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	9012410000
Típus	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
Qty.	1 Stück

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	449 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám BNC, TNC és N /SW 4,52 koaxiális csatlakozóhoz
----------	--	-----------------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Belső érintkező átmérője (D)	2 mm	Hatszög AF (A)	4,52 mm
Hatszögműlcs laptáv (A 2)	1,72 mm	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Krimpelő állomás, szélesség (B 1)	10 mm	Krimpelő állomás, szélesség (B 2)	2,3 mm
Külső hüvely átmérője	5,4 mm		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Koaxiális csatlakozó
------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

HTG 174**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**