

HTG 174**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима коаксиальных разъемов**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Шестигранный обжим
Номер для заказа	9012410000
Тип	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
Кол.	1 Шт.

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	449 g		

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент для коаксиальных наконечников BNC, TNC и N / SW 4,52
механическая, без сменных вставок		

Описание контактов

Вид контакта	Коаксиальные разъемы
--------------	----------------------

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим	Диаметр внутреннего контакта (D)	2 мм
Наружный диаметр наконечника	5,4 мм	Паз для обжима, ширина (B 1)	10 мм
Паз для обжима, ширина (B 2)	2,3 мм	Размер шестигранника - под ключ (A 2)	1,72 мм
Размер шестигранника - под ключ (A)	4,52 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

