

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm ² , 16mm ² , Fogas sajtolás
Rendelési szám	9012600000
Típus	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	9012640000 9202810000

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	429,8 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	(2)Crimping tool
----------	--	-----------------	------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	16 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	6 mm ²		

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	16 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 6	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 10
Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	manual_PZ16_PZ6/5
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Verzió
Rendelési szám	6202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 Stück	

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZPAAR PZ 16E
Rendelési szám	6012640000
GTIN (EAN)	4008190114831
Qty.	1 Stück

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019240000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22T BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021150000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/28 EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6565800000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190138646		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/28D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019250000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190041410		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22 EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6534200000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/28T BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021160000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190041915		
Qty.	100 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Névleges vezeték-keresztmetszet 10,0 mm² - 185,0 mm²

10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/15	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6124300000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190162993		
Qty.	500 Stück		
Típus	H16,0/32	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004160000	Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190084004		
Qty.	100 Stück		
Típus	H16,0/25	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004150000	Érvéghüvely, Standard, 25 mm, 25 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190037253		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6379300000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190156091		
Qty.	500 Stück		
Típus	H16,0/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6375200000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190077105		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6282900000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190075972		
Qty.	500 Stück		
Típus	H10,0/15	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6124800000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190037475		
Qty.	500 Stück		
Típus	H16,0/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6492500000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190114190		
Qty.	500 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm² - 6,0 mm²0,25-6,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190104795		
Qty.	500 Stück		
Típus	H6,0/15	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6124700000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190003807		
Qty.	500 Stück		
Típus	H6,0/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6191900000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190026851		
Qty.	500 Stück		
Típus	H6,0/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004130000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190143626		
Qty.	500 Stück		

Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025400000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Színkód: DIN	Doboz
GTIN (EAN)	4008190341596		
Qty.	1 Stück		
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025920000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Színkód: Weidmüller	Doboz
GTIN (EAN)	4008190101442		
Qty.	1 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
- 105 °C-ig hőálló

1,5–16 mm² méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)
 ónozott vörösréz
 mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23X GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6006790000	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190332303		bag
Qty.	100 Stück		

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/26T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021140000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6565700000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190026837		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021130000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019230000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019220000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qty.	100 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6533500000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		

Névl. vezeték-keresztmetszet 16 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/22D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019260000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190125806		
Qty.	100 Stück		
Típus	H16,0/28T W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021180000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190151980		
Qty.	100 Stück		
Típus	H16,0/22T W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021170000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190151478		
Qty.	100 Stück		
Típus	H16,0/28 GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6566000000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190165406		
Qty.	100 Stück		
Típus	H16,0/28D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019270000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190100773		
Qty.	100 Stück		
Típus	H16,0/22 GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6565900000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190022181		
Qty.	100 Stück		