

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkra-
ge**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm ² , 16mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	9012600000
Typ	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
Förp.	1 Stück
Reservdelar	9012640000 9202810000

Skapandedatum den 9 maj 2024 17:13:27 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	429,8 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	(2)Crimping tool	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	------------------	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	16 mm ²	Crimp-område, min	6 mm ²
Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 6
Ledararea min. AWG	AWG 10		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång	Ändhylsarea, max.	16 mm ²
Ändhylsarea, min.	6 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	manual PZ16 PZ6/5
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 10,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22T BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021150000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190086886		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/22D R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019240000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190075385		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/28 EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0565800000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4008190138646		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/28D R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019250000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190041410		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/28T BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021160000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190041915		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/22 EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0534200000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4008190033460		
Förp.	100 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 16,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H16,0/22D BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019260000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190125806		
Förp.	100 Stück		
Typ	H16,0/28D BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019270000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190100773		
Förp.	100 Stück		
Typ	H16,0/28T W	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021180000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190151980		
Förp.	100 Stück		
Typ	H16,0/28 GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0566000000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190165406		
Förp.	100 Stück		
Typ	H16,0/22T W	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021170000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190151478		
Förp.	100 Stück		
Typ	H16,0/22 GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0565900000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190022181		
Förp.	100 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

i multipackpåse



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
- Värmetålig upp till 105 grader C

för kabelledare 1,5 till 16 mm² (AWG 16-6)
tennpläterad koppar
måttoleranser enligt DIN 46228 del 4

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/23X GE SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9006790000	Ändhylsa, Standard, 17 mm, 12 mm, gul	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4008190332303		
Förp.	100 Stück		

Ledar-märkarea 10,0 mm² - 185,0 mm².För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Typ	H16,0/18	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0375200000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190077105		
Förp.	100 Stück		
Typ	H16,0/15	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0124300000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 15 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190162993		
Förp.	500 Stück		
Typ	H10,0/12	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0282900000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190075972		
Förp.	500 Stück		
Typ	H10,0/15	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0124800000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 15 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190037475		
Förp.	500 Stück		
Typ	H16,0/25	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004150000	Ändhylsa, Standard, 25 mm, 25 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190037253		
Förp.	100 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H16,0/32	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004160000	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190084004		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/18	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0379300000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190156091		
Förp.	500 Stück		
Typ	H16,0/12	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0492500000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190114190		
Förp.	500 Stück		

Ledar-märkarea 0,25 mm² - 6,0 mm².



För ledare på 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10 E-Cu)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/18	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004130000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190143626		
Förp.	500 Stück		
Typ	H6,0/10	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190104795		
Förp.	500 Stück		
Typ	H6,0/15	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0124700000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 15 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190003807		
Förp.	500 Stück		
Typ	H6,0/12	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0191900000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej	lös
GTIN (EAN)	4008190026851		
Förp.	500 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Sortiment ändhylsor med plastkrage




Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9025400000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
Förp.	1 Stück		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9025920000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
Förp.	1 Stück		

Ledar-märkarea 6,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/26T GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021140000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190022501		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/20 SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0533500000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190183905		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/20T GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021130000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190111731		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/26 SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0565700000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190026837		
Förp.	100 Stück		

PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	H6,0/26D GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019230000	Ändhysa, Standard, 20 mm, 18 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190072117		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/20D GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019220000	Ändhysa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190151607		
Förp.	100 Stück		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Tillbehör / reservdelar

**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E
Art.nr.	9012640000
GTIN (EAN)	4008190114831
Förp.	1 Stück

Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpringen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpring innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202810000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248512577	
Förp.	1 Stück	