

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm², 16mm², Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">9013600000</a>
Type	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">9054580000</a> <a href="#">9202810000</a>

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	674,78 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	16 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	6 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 6	Section du conducteur min. AWG	AWG 10
Type de contact	Cosses tubulaires doubles		

**Données de l'outil - sertissage**

Section de l'embout, max.	16 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	6 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H10,0/24 ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037340000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492816		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24D ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037570000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493141		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24T ZH BR	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037710000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493516		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30 ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037350000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492823		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30D ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037580000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493158		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30T ZH BR	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037720000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493530		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H6,0/23D ZH GE SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004720000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190962210		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23 ZH SW SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004930000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482701		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23T ZH GN SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9005160000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482749		
Qté.	100 pièce(s)		

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

## Informations générales de commande

Type	H10,0/26T ZH BR SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9005170000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482756		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24 ZH EB SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004940000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482718		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/26D R ZH SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004710000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	Multisachet
GTIN (EAN)	4032248044221		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H6,0/23D ZH GE	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037550000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493127		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23T ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037690000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493486		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23 ZH SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037320000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492793		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29 ZH SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037330000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492809		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29D ZH GE	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037560000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493134		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29T ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037700000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493509		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

Type	H10,0/30S ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018870000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105823		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24DS ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018880000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105830		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30DS ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018890000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105847		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24S ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018860000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105816		
Qté.	100 pièce(s)		

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H16,0/38T ZH W	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037740000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493561		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/38D ZH BL	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037600000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493196		
Qté.	50 pièce(s)		

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	H16,0/29D ZH BL	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037590000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493165		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/38 ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037370000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492847		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/29T ZH W	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037730000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493554		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/29 ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037360000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492830		
Qté.	50 pièce(s)		



## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Pièces de rechange

## Accessoires / pièces de rechange



## Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ ZH 16
Référence	<a href="#">9054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Qté.	1 pièce(s)

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
Référence	<a href="#">9202810000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qté.	1 pièce(s)	