

PZ ZH 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm², 16mm², Zacisk z karbem
Nr zam.	9013600000
Typ	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Ilość	1 Szt.
części zamienne	9054580000 9202810000

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Masa netto	674,78 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennalnych wkładów
---------------	--------	-----------	--

Opis styku

obszar zacisku, maks.	16 mm ²	obszar zacisku, min.	6 mm ²
rodzaj styku	bliźniacze tulejki kablowe	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 6
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 10		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	16 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	6 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23T ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037690000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493486		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037320000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190492793		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037330000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190492809		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037560000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190493134		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23D ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037550000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190493127		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037700000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493509		
Ilość	100 Szt.		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/38T ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037740000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190493561		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/38D ZH BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037600000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190493196		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/29T ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037730000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190493554		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/29D ZH BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037590000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190493165		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/38 ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037370000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190492847		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/29 ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037360000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190492830		
Ilość	50 Szt.		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna



- W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.)
- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004940000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość	Worek
GTIN (EAN)	4008190482718	słoniowa	MultiPack
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/26D R ZH SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004710000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4032248044221	czerwony	MultiPack
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005170000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190482756	brązowy	MultiPack
Ilość	100 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/30T ZH BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037720000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493530	brązowy	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24T ZH BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037710000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493516	brązowy	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24 ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037340000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4008190492816	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H10,0/30D ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037580000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493158	czerwony	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/30 ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037350000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4008190492823	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24D ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037570000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493141	czerwony	
Ilość	100 Szt.		

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/30DS ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018890000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4032248105847	czerwony	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24S ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018860000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4032248105816	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/30S ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018870000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4032248105823	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24DS ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018880000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4032248105830	czerwony	
Ilość	100 Szt.		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005160000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony	Worek
GTIN (EAN)	4008190482749		MultiPack
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004930000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny	Worek
GTIN (EAN)	4008190482701		MultiPack
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004720000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190962210		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES PZ ZH 16
Nr zam.	9054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
Ilość	1 Szt.

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wykonanie
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 Szt.	