

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 6mm², 16mm², Обжим с гофрированием
Номер для заказа	<a href="#">9013600000</a>
Тип	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Кол.	1 Шт.
Запасные части	<a href="#">9054580000</a> <a href="#">9202810000</a>

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	674,78 g		

## Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники для обжима двух проводов	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	16 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**PZ ZH 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**



## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037690000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493486	зеленый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037320000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492793	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037330000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492809	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037560000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493134	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037550000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493127	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037700000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493509	зеленый	
Кол.	100 Шт.		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/38T ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm,	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037740000</a>	белый	
GTIN (EAN) 4008190493561		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/38D ZH BL	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm,	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037600000</a>	синий	
GTIN (EAN) 4008190493196		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/29T ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm,	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037730000</a>	белый	
GTIN (EAN) 4008190493554		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/29D ZH BL	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm,	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037590000</a>	синий	
GTIN (EAN) 4008190493165		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/38 ZH GN	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm,	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037370000</a>	зеленый	
GTIN (EAN) 4008190492847		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/29 ZH GN	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm,	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037360000</a>	зеленый	
GTIN (EAN) 4008190492830		
Кол. 50 Шт.		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## в ленте из пакетов



<br /><br /><br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ленте из пакетов  
(5 x 100 шт.)<br /><br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цветовой код  
Weidmüller<br /><br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цветовой  
код согласно DIN<br /><br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Другой  
цветовой код<br /><br /><p></p>

## Основные данные для заказа

Тип	H10,0/24 ZH EB SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034940000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482718	слоновой кости	пакетов
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/26D R ZH SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034710000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4032248044221	красный	пакетов
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/26T ZH BR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60345170000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482756	коричневый	пакетов
Кол.	100 шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H10,0/30T ZH BR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60347720000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493530	коричневый	
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/24T ZH BR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60347710000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493516	коричневый	
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/24 ZH EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60347340000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492816	слоновой кости	
Кол.	100 шт.		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H10,0/30D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037580000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493158	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/30 ZH EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037350000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492823	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/24D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037570000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493141	красный	
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H10,0/30DS ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038890000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105847	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/24S ZH EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038860000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105816	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/30S ZH EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038870000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105823	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/24DS ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038880000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105830	красный	
Кол.	100 Шт.		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23T ZH GN SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6005160000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482749	зеленый	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6004930000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482701	черный	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23D ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6004720000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190962210	желтый	пакетов
Кол.	100 Шт.		



## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Запасные части

## Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ ZH 16
Номер для заказа	<a href="#">6054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Кол.	1 Шт.

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6052810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	