

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkra-  
ge**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
Art.nr.	<a href="#">9013600000</a>
Typ	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Förp.	1 Stück
Reservdelar	<a href="#">9054580000</a> <a href="#">9202810000</a>

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	674,78 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	16 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	6 mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	Dubbeländhysor	Ledararea max. AWG	AWG 6
Ledararea min. AWG	AWG 10		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång	Ändhysarea, max.	16 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning



## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/23T ZH GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037690000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190493486		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037320000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190492793		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037330000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 24 mm, 18 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190492809		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037560000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 24 mm, 18 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190493134		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/23D ZH GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037550000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190493127		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037700000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 24 mm, 18 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190493509		
Förp.	100 Stück		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H16,0/38T ZH W	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037740000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 29 mm, 25 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190493561		
Förp.	50 Stück		
Typ	H16,0/38D ZH BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037600000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 29 mm, 25 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190493196		
Förp.	50 Stück		
Typ	H16,0/29T ZH W	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037730000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 16 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190493554		
Förp.	50 Stück		
Typ	H16,0/29D ZH BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037590000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 16 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190493165		
Förp.	50 Stück		
Typ	H16,0/38 ZH GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037370000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 29 mm, 25 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190492847		
Förp.	50 Stück		
Typ	H16,0/29 ZH GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037360000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 16 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190492830		
Förp.	50 Stück		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Multipackpåse



- i multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- Annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004940000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, elfenben	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4008190482718		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/26D R ZH SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004710000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, röd	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4032248044221		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9005170000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, brun	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4008190482756		
Förp.	100 Stück		

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/30T ZH BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037720000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 23 mm, 18 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190493530		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/24T ZH BR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037710000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, brun	lös
GTIN (EAN)	4008190493516		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/24 ZH EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037340000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4008190492816		
Förp.	100 Stück		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	H10,0/30D ZH R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037580000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 23 mm, 18 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190493158		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/30 ZH EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037350000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 23 mm, 18 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4008190492823		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/24D ZH R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9037570000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190493141		
Förp.	100 Stück		

## löst förpackade i påse



- Konisk kabelgenomföringstratt i polypropylen
  - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Material: E-Cu, tenngalvaniserad  
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

## Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/30DS ZH R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9018890000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 23 mm, 18 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4032248105847		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/24S ZH EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9018860000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4032248105816		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/30S ZH EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9018870000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 23 mm, 18 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4032248105823		
Förp.	100 Stück		
Typ	H10,0/24DS ZH R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9018880000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4032248105830		
Förp.	100 Stück		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9005160000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, grön	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4008190482749		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004930000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, svart	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4008190482701		
Förp.	100 Stück		
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004720000</a>	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, gul	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4008190962210		
Förp.	100 Stück		



## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Reservdelar

## Tillbehör / reservdelar

**Pressverktyg för ändhysor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES PZ ZH 16
Art.nr.	<a href="#">9054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Förp.	1 Stück

## Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhysor. Crimningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9202810000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248512577	
Förp.	1 Stück	