

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">9013610000</a>
Típus	PZ ZH 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248702435
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	<a href="#">9054580000</a> <a href="#">9202810000</a>

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	663 g		

## Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Présszerszám
----------	--	-----------------	--------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
-------------------------	----------------

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	16 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 6	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 10
Érintkező típusa	Iker érvéghüvelyek		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23T ZH GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037690000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190493486		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23 ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037320000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190492793		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/29 ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037330000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190492809		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/29D ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037560000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493134		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23D ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037550000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493127		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/29T ZH GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037700000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190493509		
Qty.	100 Stück		

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



## Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ ZH 16
Rendelési szám	<a href="#">6054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Qty.	1 Stück

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/38T ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037740000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190493561		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/38D ZH BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037600000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190493196		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/29T ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037730000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190493554		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/29D ZH BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037590000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190493165		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/38 ZH GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037370000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190492847		
Qty.	50 Stück		

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H16,0/29 ZH GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037360000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190492830		
Qty.	50 Stück		

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24 ZH EB SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004940000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482718		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/26D R ZH SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004710000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4032248044221		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/26T ZH BR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005170000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, barna	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482756		bag
Qty.	100 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/30T ZH BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037720000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190493530		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/24T ZH BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037710000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190493516		
Qty.	100 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 17. 22:19:50 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H10,0/24 ZH EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037340000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190492816		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/30D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037580000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493158		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/30 ZH EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037350000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190492823		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/24D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037570000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493141		
Qty.	100 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/30DS ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018890000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4032248105847		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/24S ZH EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018860000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4032248105816		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/30S ZH EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018870000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4032248105823		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/24DS ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018880000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4032248105830		
Qty.	100 Stück		

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23T ZH GN SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005160000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482749		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23 ZH SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004930000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482701		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23D ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004720000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190962210		bag
Qty.	100 Stück		

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6202810000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Qty.	1 Stück		



## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pótalkatrészek

## Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ ZH 16
Rendelési szám	<a href="#">6054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Qty.	1 Stück

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6202810000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 Stück	