

HTF DFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Номер для заказа	9014140000
Тип	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Кол.	1 Шт.

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	205 мм	Ширина (в дюймах)	8,071 inch
Масса нетто	442 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов Weidmüller DFF
------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller DFF	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,22 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	B-Crimp	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,22 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of the Manufacturer
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

