

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Šroubovák pro připevňování a uvolňování kabelových průchodek a příslušenství ve velikostech 11-36 AF.

- Dosáhne přes několik řad průchodek
- Žádná deformace kabelových průchodek
- Velikost klíče: 11 až 36 mm
- Plynulé nastavení velikosti klíče
- Funkce ráčny: není nutné nástroj mezi otočeními vyjmout
- Autentický jednoruční nástroj

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj na kabelová těsnění
Objednací číslo	9015900000
Typ	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Množství	1 ks

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Čistá hmotnost	173,45 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na kabelovou vývodku, 11-24 AF
---------------	--

Šroubovací nářadí

Velikost	11 - 24 mm
----------	------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

