

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csavarózószerszám tömszelencék és tartozékok rögzítéséhez és kioldásához a 11-36 AF mérettartományban.

- Egyszerre több sor tömszelencét is át tud érní
- Nem deformálja a tömszelencéket
- Villáskulcs mérete 11 - 36 mm
- A kulcsnyílás mérete korlátlanul állítható
- Kilincsműves működés: a szerszámot nem szükséges levenni a forgatások között
- Valódi egykezes használat

Általános rendelési adatok

Verzió	Tömszelence szerszám
Rendelési szám	9015980000
Típus	FLECAFIX 24/36
GTIN (EAN)	4032248309597
Qty.	1 Stück

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	204 mm	Szélesség (coll)	8,031 inch
Nettó tömeg	206,3 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Tömszelence szerszám, 24-36 AF
-----------------	-----------------------------------

Csavarozó szerszámok

Méret	24 - 36 mm
-------	------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

