

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Kettős krimpelés, Ovális sajtolás
Rendelési szám	9017290000
Típus	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	9007180000

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	756 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 6 mm ²
----------	--	-----------------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Kettős krimpelés, Ovális sajtolás		
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	20 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Piros	
	Krimpelőállomás száma	2	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Kék	
	Krimpelőállomás száma	3	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	12 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	10 AWG	
	A krimpelőállomás színe	sárga	

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21
Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Nem alkalmas tömör vezetékekhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.
------------------	---

CTI 6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


User Documentation

[Manual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok



CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6007180000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4008190262136	
Qty.	1 Stück	

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6007180000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4008190262136	
Qty.	1 Stück	