

## CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pressverktyg för isolerade skarvhylsor**

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp, Ovalcrimpning
Art.nr.	<a href="#">9017290000</a>
Typ	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
Förp.	1 Stück
Reservdelar	<a href="#">9007180000</a>

Skapandedatum den 20 maj 2024 08:05:46 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	756 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för isolerad skarvhylsa 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0,5 mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledarearea max. AWG	AWG 10
Ledarearea min. AWG	AWG 21		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Dubbelcrimp, Ovalcrimpning		
Crimpstation	Crimpstation-nummer	1	
	Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
	Ledardiameter, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	Anslutningsdiameter AWG, min.	20 AWG	
	Anslutningsdiameter AWG, max.	16 AWG	
	Färg på crimpstation	röd	
	Crimpstation-nummer	2	
	Ledardiameter, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	Ledardiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
	Anslutningsdiameter AWG, min.	16 AWG	
	Anslutningsdiameter AWG, max.	14 AWG	
	Färg på crimpstation	Blå	
	Crimpstation-nummer	3	
	Ledardiameter, min.	4 mm <sup>2</sup>	
	Ledardiameter, max.	6 mm <sup>2</sup>	
	Anslutningsdiameter AWG, min.	12 AWG	
	Anslutningsdiameter AWG, max.	10 AWG	
	Färg på crimpstation	Gul	

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ej lämpligt för massiva ledare. Isolering på kontakten pressas koniskt.
--------------------	---

## CTI 6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Användardokumentation

[Manual](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


Broschyrer

**CTI 6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

## CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Tillbehör / reservdelar

**Pressverktyg för isolerade skarvhylsor**

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERTE ES CTI 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9007180000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190262136	
Förp.	1 Stück	

## CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Reservdelar

## Tillbehör / reservdelar

**Pressverktyg för isolerade skarvhylsor**

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES CTI 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9007180000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190262136	
Förp.	1 Stück	