

CTN 25 D4 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 10mm ² , 25mm ² , Обжим с гофрированием |
| Номер для заказа | 9017350000 |
| Тип | CTN 25 D4 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190435752 |
| Кол. | 1 Шт. |

CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Ширина | 250 мм | Ширина (в дюймах) | 9,842 inch |
| Масса нетто | 717 g | | |

Технические данные

| | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Исполнение | механическая, без сменных вставок | Описание артикула | Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 мм ² |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--|

Описание контактов

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| Вид контакта | Неизолированное соединение | Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 25 mm ² |
| Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 10 mm ² | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 4 |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | AWG 8 | | |

Характеристики инструмента — обжим

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Вид/профиль обжима | Обжим с гофрированием |
|--------------------|-----------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Загрузки


| | |
|-------------------------------|--|
| Пользовательская документация | Manual |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | ERTE ES CTN 25 D4 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050570000 | Инструмент для обжима, Заменяемая деталь |
| GTIN (EAN) | 4008190353704 | |
| Кол. | 1 Шт. | |