

HTI 15 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm², 2.5mm², Dvojitě krimpování
Objednací číslo	9017430000
Typ	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
Množství	1 ks
Náhradní díly	1246370000

Datum vytvoření 29. května 2024 23:55:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	515 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování izolo- vaných konektorů 0,5– 2,5 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměni- teľných vložek
---------------	---	-------	---

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21
Type of contact	Insulated connector		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpovací stanice	Číslo krimpovací stanice	1
	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	21 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	16 AWG
	Barva krimpovací stanice	Červená barva
	Číslo krimpovací stanice	2
	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	16 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	14 AWG
	Barva krimpovací stanice	Modrá
Krimpování - typ/profil	Dvojitě krimpování	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Důležitá poznámka

Informace o produktu Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná.

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES HTI 15	Verze
Objednací číslo	6246370000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118034462	
Množství	1 ks	

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES HTI 15	Verze
Objednací číslo	6246370000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118034462	
Množství	1 ks	