

## DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Általános rendelési adatok

Verzió	DMS 3, Elektromos és akku meghajtásos nyomaték csavarhúzó
Rendelési szám	<a href="#">9017450000</a>
Típus	DMS 3 SET 1 ZERT
GTIN (EAN)	4008190876951
Qty.	1 Stück

## DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	205 mm	Mélység (coll)	8,071 inch
Szélesség	325 mm	Szélesség (coll)	12,795 inch
Nettó tömeg	1 768 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Akkus nyomaték-csavarhúzó, akkuval, töltővel, betétekkel és műanyagkofferrel
-----------------	--

## Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	3 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

## Elektromos csavarhúzó

Nyomaték beállítás, max.	3 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm
Névleges feszültség	2,4 V	Szerszámbetét tartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Tömeg	2 004 g	Újratölthető akkumulátor tömege	122 g
Újratölthető akkumulátorok	Ni-Mh cellák	Üresjárat sebesség	200 és 400 min <sup>-1</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9,1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## DMS 3 SET 1 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



## DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DMS 3



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Általános rendelési adatok

Típus	AKKU DMS 3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6007450000</a>	DMS 3, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190450106	
Qty.	1 Stück	

## E6.3 szerszámbetétek -Pozidriv / Supadriv

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PZ2X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024110000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qty.	5 Stück	

Típus	BIT E6,3 PZ1X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024100000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qty.	5 Stück	

## DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## E6.3 szerszámbetétek - Phillips / hornyos



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
A csillagfejű betétek Phillips-hornyos típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126

## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PH1X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024080000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 PH2X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024090000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qty.	5 Stück	

## Szerszámbetét-választék, E6.3



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX WI DMS 3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024970000</a>	Tartozékok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qty.	1 Stück	

## DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Általános rendelési adatok

Típus	LG DMS PRO/ DMS 3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6007460000</a>	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qty.	1 Stück	

## BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6202740000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024040000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6202750000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024020000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6025590000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qty.	10 Stück	

## DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

Típus	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024000000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6024030000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qty.	5 Stück	