

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Verzió	DMS 3, Elektromos és akku meghajtásos nyomaték csavarhúzó
Rendelési szám	9017870000
Típus	DMS 3 ZERT
GTIN (EAN)	4008190353599
Qty.	1 Stück

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	127 mm	Magasság (coll)	5 inch
Szélesség	239 mm	Szélesség (coll)	9,409 inch
Átmérő	35 mm	Nettó tömeg	472 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Elektromos nyomaték-csavarhúzó 1/4"-os behajtóval
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	3 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

Elektromos csavarhúzó

Nyomaték beállítás, max.	3 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm
Névleges feszültség	2,4 V	Szerszámbetéttartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Tömeg	400 g	Újratölthető akkumulátor tömege	122 g
Újratölthető akkumulátorok	Ni-Mh cellák	Üresjárat sebesség	200 és 400 min ⁻¹

Besorolások

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9,1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	9017870000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Verzió
Rendelési szám	602400000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Verzió
Rendelési szám	602402000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Verzió
Rendelési szám	60202750000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Verzió
Rendelési szám	602403000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Verzió
Rendelési szám	602404000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qty.	5 Stück	
Típus	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Verzió
Rendelési szám	602559000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qty.	10 Stück	
Típus	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Verzió
Rendelési szám	60202740000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qty.	5 Stück	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámbetét-választék, E6.3



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX WI DMS 3	Verzió
Rendelési szám	6024970000	Tartozékok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qty.	1 Stück	

E6.3 szerszámbetétek -Pozidriv / Supadriv

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4"
behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PZ2X70	Verzió
Rendelési szám	6024110000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qty.	5 Stück	

Típus	BIT E6,3 PZ1X70	Verzió
Rendelési szám	6024100000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qty.	5 Stück	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DMS 3



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU DMS 3	Verzió
Rendelési szám	6007450000	DMS 3, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190450106	
Qty.	1 Stück	

E6.3 szerszámbetétek - Phillips / hornyos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
A csillagfejű betétek Phillips-hornyos típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PH2X70	Verzió
Rendelési szám	6024090000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qty.	5 Stück	

Típus	BIT E6,3 PH1X70	Verzió
Rendelési szám	6024080000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qty.	5 Stück	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	LG DMS PRO/ DMS 3	Verzió
Rendelési szám	6007460000	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qty.	1 Stück	