


H0,75/14 ZH W SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый
Номер для заказа	9018510000
Тип	H0,75/14 ZH W SV
GTIN (EAN)	4008190019914
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:03:37 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H0,75/14 ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,135 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - белый
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	14 мм	Высота изоляции (A)	5,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,7 мм	Длина зачистки изоляции	11 мм
Длина поверхности контакта (L2)	8 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18
Поперечное сечение соединяемого провода	0,75 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller
Ширина изоляции (B)	3 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H0,75/14 ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

