


**H1,0/15 ZH GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- I multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 12 mm, 8 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">9018530000</a>
Typ	H1,0/15 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190066925
Förp.	500 Stück
Förpackning	Multipackpåse

## H1,0/15 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	0,16 g
-----------	--------

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg gul	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

## Ändhylsor

Avisoleringslängd	12 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragbredd (B)	3,2 mm
Kraghöjd	5,8 mm	L1 i mm	15 mm
Ledardiameter	1 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 17
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm
färgkod	Weidmueller		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**H1,0/15 ZH GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Ritning**

