


H1,0/15S ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена

- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 мм, 8 мм, желтый
Номер для заказа	9018650000
Тип	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,178 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Двойной наконечник	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - желтый
------------	--------------------	-------------------	-----------------------------------------------

Кабельные наконечники

L1 в мм	15 мм	Высота изоляции (A)	5,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,2 мм	Длина зачистки изоляции	12 мм
Длина поверхности контакта (L2)	8 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller
Ширина изоляции (B)	3,2 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

