


H10,0/30S ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teple do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová
Objednací číslo	9018870000
Typ	H10,0/30S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105823
Množství	100 ks
Balení	volné

H10,0/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1,07 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, slo- novinová	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	---	-------	------------------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	23 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	30 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	6,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez vodiče	10 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm	Výška objímky (A)	13,4 mm
Šířka objímky (B)	7,6 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H10,0/30S ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**