

H0,25/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comPro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 5 mm, 5 mm, Ne
Objednací číslo	9018910000
Typ	H0,25/5
GTIN (EAN)	4008190068134
Množství	1 000 ks
Balení	volné

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,02 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety	Verze	standard
---------------	---------------------------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Délka odizolování	5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	5 mm
L1 v mm	5 mm	Průměr objímky (D2)	1,6 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	0,8 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 24
Průřez vodiče	0,25 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

